

Механизмы Mosaic™

выключатели



0 770 02 0 770 12 0 792 01 0 792 11

Механизмы Mosaic™

кнопочные и бесконтактные выключатели



0 766 66

Упак.	Кат. №	
	Выключатели 10 AX – 250 В~	
	Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали	
	1 модуль	2 модуля
10	0 770 00	0 770 10
10	0 770 01	0 770 11
	Лицевая панель, цвет белый	
	Выключатель 10 AX	
	Перекл. на 2 направл. 10 AX	
10	0 770 02	0 770 12
	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾	
10		0 770 21
	Промежуточный перекл. 10 AX	
10	0 792 01	0 792 11
	Лицевая панель, цвет алюминий	
	Перекл. на 2 направл. 10 AX	
10	0 792 02	0 792 12
	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾	
10	0 787 10	0 787 11
	Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный	
10		0 787 12
	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 AX антибактериальный	

Упак.	Кат. №	
	Выключатели 20 AX – 250 В~	
	1 модуль	2 модуля
10	0 770 50	
	Выкл. двухполюсн. 20 AX	
10	0 770 52	
	Выкл. двухполюсн. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾	
10	0 770 60	
	Перекл. на 2 направл. 20 AX	
10	0 770 62	
	Перекл. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾	
10	0 770 63	
	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX	
10	0 770 64	
	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾	

Упак.	Кат. №	
	1 модуль	2 модуля
10	0 770 30	0 770 40
10	0 770 31	0 770 41
10	0 770 32	0 770 42
10	0 787 14	0 787 15
10		0 770 43
10	0 792 30	0 792 40
10	0 792 32	0 792 42

Кнопки 6 A – 250 В~
Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
Лицевая панель, цвет белый
10 модуль Кнопочный выкл. 6 A
10 модуль Кноп. выкл. перекидной 6 A
10 модуль Кноп. выкл. перекидной 6 A со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10 модуль Кноп. выкл. 6 A антибактериал.
10 модуль Кноп. выкл. перекидной 6 A с держателем этикеток
Лицевая панель, цвет алюминий
10 модуль Кнопочный выкл. 6 A
10 модуль Кноп. выкл. перекидной 6 A со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾

Бесконтактные выключатели 10 AX
Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.).