

**Механизмы Mosaic™**
**выключатели**


0 770 02    0 770 12    0 792 01    0 792 11

Упак.	Кат. №		Выключатели 10 AX – 250 В~
	1 модуль	2 модуля	Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрالي
			<b>Лицевая панель, цвет белый</b>
10	0 770 00	0 770 10	Выключатель 10 AX
10	0 770 01	0 770 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX
10	0 770 02	0 770 12	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>
10		0 770 21	Промежуточный перекл. 10 AX
			<b>Лицевая панель, цвет алюминий</b>
10	0 792 01	0 792 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX
10	0 792 02	0 792 12	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>
10	0 787 10	0 787 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный
10		0 787 12	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 AX антибактериальный

Упак.	Кат. №		Выключатели 20 AX – 250 В~
10	1 модуль	2 модуля	0 770 50  Выкл. двухполюсн. 20 AX
10			0 770 52  Выкл. двухполюсн. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов <sup>(2)</sup>
10	0 770 60		Перекл. на 2 направл. 20 AX
10	0 770 62		Перекл. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов <sup>(2)</sup>
10		0 770 63	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX
10		0 770 64	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов <sup>(2)</sup>

**Механизмы Mosaic™**
**кнопочные и бесконтактные выключатели**


0 766 66

Упак.	Кат. №		Кнопки 6 А – 250 В~
	1 модуль	2 модуля	Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
			<b>Лицевая панель, цвет белый</b>
10	0 770 30	0 770 40	Кнопочный. выкл. 6 А
10	0 770 31	0 770 41	Кноп. выкл. перекидной 6 А
10	0 770 32	0 770 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>
10	0 787 14	0 787 15	Кноп. выкл. 6 А антибактериал.
10		0 770 43	Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток
			<b>Лицевая панель, цвет алюминий</b>
10	0 792 30	0 792 40	Кнопочный выкл. 6 А
10	0 792 32	0 792 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой <sup>(1)</sup>
			<b>Бесконтактные выключатели 10 AX</b>
1	1 модуль	2 модуля	0 766 66  Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.)