

Механизмы Mosaic™

выключатели



0 770 02 0 770 12 0 792 01 0 792 11

Упак.	Кат. №		Выключатели 10 AX – 250 В~
	1 модуль	2 модуля	
			Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрالي
			Лицевая панель, цвет белый
10	0 770 00	0 770 10	Выключатель 10 AX
10	0 770 01	0 770 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX
10	0 770 02	0 770 12	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10		0 770 21	Промежуточный перекл. 10 AX
			Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 01	0 792 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX
10	0 792 02	0 792 12	Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 10	0 787 11	Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный
10		0 787 12	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 AX антибактериальный

Упак.	Кат. №		Выключатели 20 AX – 250 В~
	1 модуль	2 модуля	
10		0 770 50	Выкл. двухполюсн. 20 AX
10		0 770 52	Выкл. двухполюсн. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
10	0 770 60		Перекл. на 2 направл. 20 AX
10	0 770 62		Перекл. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
10		0 770 63	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX
10		0 770 64	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾

Механизмы Mosaic™

кнопочные и бесконтактные выключатели



0 766 66

Упак.	Кат. №		Кнопки 6 А – 250 В~
	1 модуль	2 модуля	
			Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
			Лицевая панель, цвет белый
10	0 770 30	0 770 40	Кнопочный. выкл. 6 А
10	0 770 31	0 770 41	Кноп. выкл. перекидной 6 А
10	0 770 32	0 770 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 14	0 787 15	Кноп. выкл. 6 А антибактериал.
10		0 770 43	Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток
			Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 30	0 792 40	Кнопочный выкл. 6 А
10	0 792 32	0 792 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
			Бесконтактные выключатели 10 AX
1	1 модуль	2 модуля	Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.)
		0 766 66	