

Кабель-каналы DLP 35x80

монтаж оборудования



Суппорт Программы Mosaic, 2 модуля Кат. № 0 109 52 для крышки 65 мм


2 суппорта Программы Mosaic, 2 модуля Кат. № 0 109 52 для крышки 65 мм

| Упак. | Кат. № | Суппорты для монтажа оборудования | |
|-------|-------------|---|--|
| | | Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны | |
| | Крыш. 65 мм | | |
| 20 | 0 109 52 | | 2 модуля |
| 20 | 0 109 54 | | 4 модуля |
| 10 | 0 109 56 | | 6 модулей |
| 10 | 0 109 58 | | 8 модулей |
| 10 | 0 109 27 | | Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок |
| | | Суппорт для модульного оборудования | |
| 5 | 0 109 25 | | 2 модуля по 17,5 мм |

| | | Розетки Mosaic специальные для DLP | | |
|----|----------|--|--|--------------------------|
| | | Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение | | Кол-во модулей 22,5 x 45 |
| 10 | 0 774 01 | | 2 К + 3 | 2 |
| 10 | 0 774 21 | | Со шторками С механ. блокировкой | 2 |
| 10 | 0 774 02 | | 2 x 2 К + 3 | 4 |
| 10 | 0 774 22 | | Со шторками С механ. блокировкой | 4 |
| 10 | 0 774 03 | | 3 x 2 К + 3 | 6 |
| 10 | 0 774 23 | | Со шторками С механ. блокировкой | 6 |
| 5 | 0 774 04 | | 4 x 2 К + 3 | 8 |
| 5 | 0 774 24 | | Со шторками. С механической блокировкой | 8 |
| 10 | 0 898 07 | | Заглушка соединительная | |

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Всего 1 Кат. №
для заказа
самых
популярных
кабель-каналов



- Для монтажа в помещениях любой конфигурации

- Кабель-каналы сечений 35x105, 50x80, 50x105, 50x150 поставляются с крышками

Кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования

2 суппорта Программы Mosaic
4 модуля
Кат. № 0 109 54
для крышки 65 мм



Суппорт Программы Mosaic
2 модуля
Кат. № 0 109 21



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

| Упак. | Кат. № | Суппорты Mosaic |
|-------|----------|---|
| 20 | 0 109 52 | Крыш. 65 мм 2 модуля |
| 20 | 0 109 54 | 4 модуля |
| 10 | 0 109 56 | 6 модулей |
| 10 | 0 109 58 | 8 модулей |
| 10 | 0 109 27 | Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок |
| 5 | 0 109 25 | Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм |


Розетки Mosaic специальные для DLP

| Упак. | Кат. № | Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение | Кол-во модулей 22,5 x 45 |
|-------|----------|--|--------------------------------|
| 10 | 0 774 01 | 2 К + 3 | 2 |
| 10 | 0 774 21 | Со шторками С механ. блокировкой | 2 |
| 10 | 0 774 02 | 2 x 2 К + 3 | 4 |
| 10 | 0 774 22 | Со шторками С механ. блокировкой | 4 |
| 10 | 0 774 03 | 3 x 2 К + 3 | 6 |
| 10 | 0 774 23 | Со шторками С механ. блокировкой | 6 |
| 5 | 0 774 04 | 4 x 2 К + 3 | 8 |
| 5 | 0 774 24 | Со шторками. С механической блокировкой | 8 |
| 10 | 0 898 07 | Заглушка соединительная | |


Кабель-каналы DLP 50 x 80

Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним Кат. №




Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

3 Большая полезная емкость



Розетка Mosaic
"специальная для DLP"

Максимум
полезного сечения
в кабель-каналах DLP

Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

| Кабель-канал DLP | Сечение | Кат. № |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 секция | 50 x 80 50 x 105 | 0 104 19 0 104 29 |
| 2 секции | 50 x 150 | 0 104 27 |
| 3 секции | 65 x 220 | 0 104 59 |

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания



Кабель-каналы DLP 65 x 150

монтаж оборудования



| Упак. | Кат. № | Суппорты для монтажа оборудования A |
|-------|-----------------------|--|
| | | Суппорты универсальные Для электрооборудования с межосевым расстоянием 60 мм |
| 5 | Крыш. 130 0 109 14 | 1 поста |
| 5 | 0 109 24 | 2 поста |
| 5 | 0 109 34 | 3 поста |
| 10 | 0 109 17 | Изолирующая коробка для 1 поста Для 2 и 3 постов соединить нужное количество коробок |
| | | Суппорты для модульного оборудования |
| 5 | 0 109 65 | Для 6 модулей по 17,5 мм |
| | | Суппорты для P17 |
| 5 | 0 109 00 | Для крышки 130 мм |

| Упак. | Кат. № | Суппорты для монтажа оборудования B |
|-------|----------|---|
| | | Суппорты Mosaic Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны |
| | | Крыш. 65 |
| 20 | 0 109 52 | 2 модуля |
| 20 | 0 109 54 | 4 модуля |
| 10 | 0 109 56 | 6 модулей |
| 10 | 0 109 58 | 8 модулей |
| 10 | 0 109 27 | Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок |
| | | Суппорт для модульного оборудования |
| 5 | 0 109 25 | Для 2 модулей по 17,5 мм |