

Valena™

выключатели



7 701 01 + 7 701 51



7 744 10 + 7 744 51



7 701 05 + 7 703 61



7 742 13 + 7 744 51



7 741 01 + 7 743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 604-605)
Монтаж на винтах или захватах

| Упак. | Кат. № | Выключатели 10 AX – 250 В~ |
|-------|----------|---|
| | | Безвинтовые зажимы |
| | | Выключатель |
| 10 | 7 743 01 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 01 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 01 | ● Алюминий |
| | | Переключатель на два напр. |
| 10 | 7 743 06 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 06 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 06 | ● Алюминий |
| | | Переключатель промежуточный |
| 10 | 7 743 07 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 07 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 07 | ● Алюминий |
| | | Выключатель с подсветкой |
| | | Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7 758 97 |
| 10 | 7 743 10 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 10 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 10 | ● Алюминий |
| | | Переключатель на два направления с индикацией |
| | | Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98 |
| 10 | 7 743 25 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 25 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 25 | ● Алюминий |
| | | Переключатель на два направления с подсветкой |
| | | Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7 758 97 |
| 10 | 7 743 26 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 26 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 26 | ● Алюминий |
| | | Переключатель промежуточный с подсветкой |
| | | Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7 758 97 |
| 10 | 7 743 48 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 48 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 48 | ● Алюминий |
| | | Выключатель двухклавишный |
| 10 | 7 743 05 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 05 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 05 | ● Алюминий |
| | | Переключатель на два направления двухклавишный |
| 10 | 7 743 08 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 08 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 08 | ● Алюминий |
| | | Выключатель двухклавишный с индикацией |
| | | Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98 |
| 10 | 7 743 45 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 45 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 45 | ● Алюминий |

| Упак. | Кат. № | Выключатели 10 AX – 250 В~ (продолжение) |
|-------|----------|--|
| | | Выключатель двухклавишный с подсветкой |
| | | Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 97 |
| 10 | 7 743 28 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 28 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 28 | ● Алюминий |
| | | Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами |
| | | Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98 |
| 10 | 7 741 13 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 742 13 | ○ Белый |
| 10 | 7 702 13 | ● Алюминий |
| | | Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой |
| | | Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7 758 97 |
| 10 | 7 741 12 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 742 12 | ○ Белый |
| 10 | 7 702 12 | ● Алюминий |
| | | Выключатель двухполюсный |
| 10 | 7 743 02 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 02 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 02 | ● Алюминий |
| | | Выключатель двухполюсный с индикацией |
| | | Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98 |
| 10 | 7 743 49 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 744 49 | ○ Белый |
| 10 | 7 701 49 | ● Алюминий |
| | | Выключатели 10 AX – 250 В~ – IP 44 |
| | | Безвинтовые зажимы |
| | | Выключатель |
| 10 | 7 741 01 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 742 01 | ○ Белый |
| | | Переключатель на два напр. |
| 10 | 7 741 06 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 742 06 | ○ Белый |
| | | Переключатель промежуточный |
| 10 | 7 741 97 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 700 97 | ○ Белый |
| | | Переключатель на два направления двухклавишный |
| 10 | 7 741 98 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 700 98 | ○ Белый |
| | | Выключатель двухполюсный |
| 10 | 7 741 92 | ● Слоновая кость |
| 10 | 7 700 92 | ○ Белый |