




Quteo™ IP 44
Выключатели

Кат. №(№): 7 823 00/01/02/04/09/30/31/32/34/39



 7 823 00/04
 7 823 30/34

 7 823 01/02
 7 823 31/32

 7 823 09
 7 823 39

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением.
 Выключатели с одной широкой клавишей могут оснащаться лампами подсветки кат. № 7 823 98.

2. СЕРИЯ

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 00	7 823 30	Выключатель одноклавишный
7 823 01	7 823 31	Переключатель двухклавишный
7 823 02	7 823 32	Выключатель двухклавишный
7 823 04	7 823 34	Переключатель одноклавишный
7 823 09	7 823 39	Выключатель одноклавишный двухполюсный

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)


A	B	C
70	70	51

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Длина зачистки кабеля: 10 мм
 Тип зажимов: винтовые
 Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
 Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2
 Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Нм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **5.1 Механические характеристики**
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44
 Степень защиты от механических ударов: IK 07
- **5.2 Характеристики используемых материалов**
 Коробка: АБС-пластик
 Клавиша: АБС-пластик
 Механизм: ПК
 Сальники: СЭБС (SEBS)
- **5.3 Электрические характеристики**
 Напряжение: 250 В перем. тока
 Ток: 10 АХ
- **5.4 Температурные характеристики**
 Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.
 Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.
 Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. АКСЕССУАРЫ

- **7.1 Лампы**
 Подсветка с использованием ламп кат. № 7 823 98
- **7.2 Запасные мембраны сальников**
 Мембрана белая кат. № 7 823 29
 Мембрана серая кат. № 7 823 59