



**Quteo™ - IP 44**  
**Розетки немецкого стандарта и**  
**выключатели**


Кат. №(№): 7 823 18/19/21/23/48/49/51/53



7 823 21/51



7 823 23/53




7 823 19/49

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Розетки штепсельные немецкого стандарта 16 А.  
 Выключатели с одной широкой клавишей могут оснащаться  
 лампами подсветки кат. № 7 823 98.

**2. СЕРИЯ**

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 21	7 823 51	Розетка 2 К+3
7 823 23	7 823 53	Розетка 2 x 2 К+3
7 823 18	7 823 48	Выключатель + розетка 2 К+3
7 823 19	7 823 49	Выключатель двухполюсный+розетка 2К+3

**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**


Кат. №	A	B	C
7 823 21/51	70	70	57
7 823 18/48	140	70	57
7 823 19/49	140	70	57
7 823 23/53	140	70	57

**4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ**

Длина зачистки кабеля: 10 мм  
 Тип зажимов: винтовые  
 Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм<sup>2</sup>  
 Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2  
 Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Нм для выключателей  
 0,8 Нм для розеток

**5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- **5.1 Механические характеристики**  
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44  
 Степень защиты от механических ударов: IK 07
- **5.2 Характеристики используемых материалов**  
 Коробка: АБС-пластик  
 Клавиша: АБС-пластик  
 Механизм: ПК  
 Сальники: СЭБС (SEBS)
- **5.3 Электрические характеристики**  
 Напряжение: 250 В перем. тока  
 Ток: 10 АХ для выключателей  
 16 А для розеток
- **5.4 Температурные характеристики**  
 Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

**6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ**

Чистка поверхности изделия тканью.  
 Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.  
 Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1),  
 денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой  
 воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** перед использованием специфического чистящего  
 средства необходимо провести предварительную  
 проверку.

**7. АКСЕССУАРЫ**

- **7.1 Лампы**  
 Подсветка с использованием ламп кат. № 7 823 98
- **7.2 Запасные мембраны сальников**  
 Мембрана белая кат. № 7 823 29  
 Мембрана серая кат. № 7 823 59