








Plexo IP 55 – IK 07

коробки для накладного монтажа и суппорты для встраенного монтажа



В коробки для накладного монтажа и в суппорты с рамкой для встраенного монтажа вставляются механизмы Plexo (см. стр. 632-639)
Коробки для накладного монтажа оснащены безвинтовыми зажимами Nybloc для 2-х проводников

Упак	Кат. №		Коробки для накладного монтажа с мембранными сальниками Коробки оснащены съемными мембранными сальниками. Непосредственный ввод проводников (надрезать не нужно) Одноместная монтажная коробка Один ввод  Двух- и трехместные монтажные коробки Без перегородок между отсеками, что облегчает присоединение проводников и дает возможность установить в коробки штпсельные розетки с заводским электромонтажом Двухместная монтажная коробка, два ввода  Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка Два ввода  Трехместная монтажная коробка, вертикальная установка  Трехместная монтажная коробка, горизонтальная установка 3 ввода 
	Серый	Белый	
10	0 696 51	0 696 89	
5	0 696 72	0 696 90	
5	0 696 61	0 696 91	
5	0 696 79		
5	0 696 80		

Упак	Кат. №		Суппорты с рамками для встраенного монтажа Используются только с монтажными коробками французского или немецкого стандарта Одноместный суппорт с рамкой Для одного механизма Plexo  Двух- и трехместные суппорты с рамками Расстояние между точками крепления – 71 мм Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, горизонтальная установка  Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, вертикальная установка  Трехместный суппорт с рамкой для трех механизмов Plexo, горизонтальная установка 
	Серый	Белый	
10	0 696 81	0 696 92	
5	0 696 83	0 696 94	
5	0 696 85	0 696 96	
5	0 696 87	0 696 98	

Упак	Кат. №		Коробки с кабельными вводами для накладного монтажа Одноместная монтажная коробка Один ввод  Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка Два ввода сверху  Двухместная монтажная коробка, горизонтальная установка Два ввода сверху 
	Серый	PG	
5	ISO 20 0 696 56	0 696 52	
5	0 696 68	0 696 64	
5	0 696 78	0 696 74	