

Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™




0 376 50



0 376 66



0 376 77



0 376 87



0 376 43



0 376 09 + лента 0 376 43



Выбор сечения кабеля



0 376 06



0 376 39



0 376 92

Упак. Кат. № Наконечники с изолированным фланцем

Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля. Активная часть покрыта электролитической медью
Соответствуют NF C 63-023
Температурный диапазон: -30 °C до +85 °C (+110 °C пиковая)
Материал изоляции: полиамид 6/6
Сопrotивление изоляции: 30 кВ/мм
Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5

Наконечники в лентах

| Упак. | Кат. № | Сечение кабеля (мм ²) | Цвет | Кол-во лент | Кол-во наконечников в ленте |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 500 | 0 376 50 | 0.25 | бирюзовый | 10 | 50 |
| 500 | 0 376 60 | 0.34 | зеленый | 10 | 50 |
| 480 | 0 376 61 | 0.5 | белый | 12 | 40 |
| 480 | 0 376 62 | 0.75 | синий | 12 | 40 |
| 1000 | 0 376 63 | 1 | красный | 25 | 40 |
| 1000 | 0 376 64 | 1.5 | черный | 25 | 40 |
| 1000 | 0 376 66 | 2.5 | серый | 25 | 40 |
| 250 | 0 376 67 | 4 | оранжевый | 10 | 25 |
| 250 | 0 376 68 | 6 | зеленый | 10 | 25 |

Наконечники россыпью (в коробках)

| Упак. | Кат. № | Сечение (мм ²) | Цвет | Кол-во |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------|--------|
| 100 | 0 376 69 | 10 | коричневый | 10 |
| 100 | 0 376 72 ⁽¹⁾ | 16 | белый | 10 |
| 100 | 0 376 70 | 16 | белый | 10 |
| 50 | 0 376 71 | 25 | черный | 10 |
| 50 | 0 376 77 | 35 | красный | 10 |
| 30 | 0 376 78 | 50 | синий | 10 |

Двойные наконечники россыпью

| Упак. | Кат. № | Сечение (мм ²) | Цвет | Кол-во |
|---------|----------|----------------------------|---------|--------|
| 100/500 | 0 376 87 | 2 x 0.75 | синий | 10 |
| 100/500 | 0 376 88 | 2 x 1 | красный | 10 |
| 100/500 | 0 376 89 | 2 x 1.5 | черный | 10 |
| 100/500 | 0 376 90 | 2 x 2.5 | серый | 10 |

Ленты большой емкости

Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента
Упакованы в прозрачный пластик
Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09

| Упак. | Кат. № | Сечение (мм ²) | Цвет | Наконечников в ленте |
|-------|----------|----------------------------|---------|----------------------|
| 3 000 | 0 376 41 | 0.5 | белый | 300 |
| 3 000 | 0 376 42 | 0.75 | синий | 300 |
| 3 000 | 0 376 43 | 1 | красный | 300 |
| 3 000 | 0 376 44 | 1.5 | черный | 300 |
| 2 500 | 0 376 45 | 2.5 | серый | 250 |

Упак. Кат. № Инструмент для опрессовки наконечников в лентах

Для наконечников 0.5 - 6 мм², обжим в четырех точках. Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам
Поставляется со специальной кассетой для ленты

1 0 376 08 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 и 0,34 мм²**
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 09 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм²**
Снабжен регулировочным колесиком
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 39 **Комплект для опрессовки:**
- 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 с пустой кассетой
- 120 наконечников 0,5 мм²
- 120 наконечников 0,75 мм²
- 240 наконечников 1 мм²
- 320 наконечников 1,5 мм²
- 200 наконечников 2,5 мм²

1 0 376 10 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 4 и 6 мм²**
Снабжен регулировочным колесиком
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 97 **Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм²**
4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка
Поставляется с 5 пустыми кассетами
Для правой или левой

Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников

1 0 376 06 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм²**
Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм²
Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам
Поставляется с подъемной собачкой
Для правой или левой

Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм²

1 0 376 92 **Комплект для опрессовки:**
- 1 инструмент с приспособлением для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм²
- 30 одиночных наконечников 10 мм²
- 20 одиночных наконечников 16 мм²
- 15 одиночных наконечников 25 мм²
- 10 одиночных наконечников 35 мм²
- 10 одиночных наконечников 50 мм²

⁽¹⁾ Укороченный наконечник


Кассета Starfix™



0 376 47




0 376 81



Для подачи одиночных и двойных наконечников



Типы кабелей и наконечников




| Упак. | Кат. № | Кассеты Starfix | |
|-------|----------|---|-----------|
| | | Для обжимного инструмента Starfix | |
| | | Для подачи наконечников в ленты в обжимные инструменты Starfix Кат. № 0 376 08/09/10 | |
| | | Сечение наконечника (мм ²) | Цвет |
| 10 | 0 376 46 | 0,25 и 0,34 | желтый |
| 10 | 0 376 47 | 0,5 – 2,5 | красный |
| 10 | 0 376 48 | 4 и 6 | оранжевый |
| | | Для обжимного инструмента Starfix S | |
| | | Для зарядки инструмента наконечниками | |
| | | Площадь поперечного сечения наконечников (мм ²) | Цвет |
| 5 | 0 376 80 | 0,5 | Белый |
| 5 | 0 376 81 | 0,75 | Синий |
| 5 | 0 376 82 | 1 | Красный |
| 5 | 0 376 83 | 1,5 | Черный |
| 5 | 0 376 84 | 2,5 | Серый |
| | | Ящик для инструмента | |
| 1 | 0 382 00 | Поставляется без инструмента и наконечников Служит для переноски : • Наконечников Starfix™ • Маркеров САВ 3™ • Маркеров Duplix™ | |

Таблица соответствия

| Сечение (мм ²) | Одиночный наконечник | Ленты большой емкости | Кассета Starfix™ | Кассета Starfix™ |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 0.5 | 0 376 61 | 0 376 41 | 0 376 47 | 0 376 80 |
| 0.75 | 0 376 62 | 0 376 42 | 0 376 47 | 0 376 81 |
| 1 | 0 376 63 | 0 376 43 | 0 376 47 | 0 376 82 |
| 1.5 | 0 376 64 | 0 376 44 | 0 376 47 | 0 376 83 |
| 2.5 | 0 376 66 | 0 376 45 | 0 376 47 | 0 376 84 |


Размеры (мм)

Одиночные наконечники



| Кат. № | Сечение (мм ²) | A | B | C | D |
|----------|----------------------------|----|------|------|------|
| 0 376 50 | 0,25 | 8 | 14,5 | 1,1 | 3 |
| 0 376 60 | 0,34 | 8 | 14,5 | 1,1 | 3 |
| 0 376 61 | 0,5 | 8 | 14,5 | 1,5 | 3,4 |
| 0 376 62 | 0,75 | 8 | 14,5 | 1,5 | 3,4 |
| 0 376 63 | 1 | 8 | 14,5 | 1,7 | 3,6 |
| 0 376 64 | 1,5 | 8 | 14,5 | 2 | 4,1 |
| 0 376 66 | 2,5 | 8 | 14,5 | 2,6 | 4,8 |
| 0 376 67 | 4 | 12 | 21 | 3,2 | 5,7 |
| 0 376 68 | 6 | 12 | 23 | 3,9 | 7,2 |
| 0 376 69 | 10 | 12 | 21 | 4,9 | 8,1 |
| 0 376 72 | 16 | 12 | 23 | 6,3 | 9,8 |
| 0 376 70 | 16 | 18 | 29 | 6,3 | 9,8 |
| 0 376 71 | 25 | 18 | 31 | 7,9 | 12 |
| 0 376 77 | 35 | 18 | 32 | 8,9 | 13,5 |
| 0 376 78 | 50 | 20 | 36 | 11,1 | 16,1 |

Двойные наконечники



| Кат. № | Сечение (мм ²) | A | B | C | D | E |
|----------|----------------------------|----|------|------|-----|-----|
| 0 376 87 | 2 x 0,75 | 8 | 15 | 2,1 | 6 | 3,3 |
| 0 376 88 | 2 x 1 | 8 | 15 | 2,35 | 6 | 4 |
| 0 376 89 | 2 x 1,5 | 8 | 16 | 2,6 | 7,2 | 4,2 |
| 0 376 90 | 2 x 2,5 | 10 | 18,5 | 3,3 | 8,4 | 4,8 |

Пример использования инструмента Starfix Кат. № 0 376 09



1 Установите кассету



2 Отрегулируйте сечение



Удобная рукоятка, изготовленная из двух материалов



3 Вставьте кабель




4 Обожмите


Пример использования инструмента Starfix S Кат. № 376 97



1 Отрегулируйте сечение



2 Зачистите и скрутите



3 Обожмите