

# Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™




0 376 50



0 376 66



0 376 77



0 376 87



0 376 43



0 376 09 + лента 0 376 43



Выбор сечения кабеля



0 376 06



0 376 39



0 376 92

## Упак. Кат. № Наконечники с изолированным фланцем

Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля. Активная часть покрыта электролитической медью  
Соответствуют NF C 63-023  
Температурный диапазон: -30 °C до +85 °C (+110 °C пиковая)  
Материал изоляции: полиамид 6/6  
Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм  
Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5

### Наконечники в лентах

Упак.	Кат. №	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Цвет	Кол-во лент	Кол-во наконечников в ленте
500	0 376 50	0.25	бирюзовый	10	50
500	0 376 60	0.34	зеленый	10	50
480	0 376 61	0.5	белый	12	40
480	0 376 62	0.75	синий	12	40
1000	0 376 63	1	красный	25	40
1000	0 376 64	1.5	черный	25	40
1000	0 376 66	2.5	серый	25	40
250	0 376 67	4	оранжевый	10	25
250	0 376 68	6	зеленый	10	25

### Наконечники россыпью (в коробках)

Упак.	Кат. №	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Цвет	Кол-во наконечников в коробке
100	0 376 69	10	коричневый	100
100	0 376 72 <sup>(1)</sup>	16	белый	100
100	0 376 70	16	белый	100
50	0 376 71	25	черный	50
50	0 376 77	35	красный	50
30	0 376 78	50	синий	30

### Двойные наконечники россыпью

Упак.	Кат. №	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Цвет	Кол-во наконечников в коробке
100/500	0 376 87	2 x 0.75	синий	100
100/500	0 376 88	2 x 1	красный	100
100/500	0 376 89	2 x 1.5	черный	100
100/500	0 376 90	2 x 2.5	серый	100

### Ленты большой емкости

Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента  
Упакованы в прозрачный пластик  
Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09

Упак.	Кат. №	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Цвет	Наконечников в ленте
3 000	0 376 41	0.5	белый	300
3 000	0 376 42	0.75	синий	300
3 000	0 376 43	1	красный	300
3 000	0 376 44	1.5	черный	300
2 500	0 376 45	2.5	серый	250

## Упак. Кат. № Инструмент для опрессовки наконечников в лентах

Для наконечников 0.5 - 6 мм<sup>2</sup>, обжим в четырех точках. Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам  
Поставляется со специальной кассетой для ленты

1 0 376 08 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 и 0,34 мм<sup>2</sup>**  
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 09 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>**  
Снабжен регулировочным колесиком  
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 39 **Комплект для опрессовки:**  
- 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 с пустой кассетой  
- 120 наконечников 0,5 мм<sup>2</sup>  
- 120 наконечников 0,75 мм<sup>2</sup>  
- 240 наконечников 1 мм<sup>2</sup>  
- 320 наконечников 1,5 мм<sup>2</sup>  
- 200 наконечников 2,5 мм<sup>2</sup>

1 0 376 10 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 4 и 6 мм<sup>2</sup>**  
Снабжен регулировочным колесиком  
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 97 **Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>**  
4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка  
Поставляется с 5 пустыми кассетами  
Для правой или левой

## Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников

1 0 376 06 **Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм<sup>2</sup>**  
Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм<sup>2</sup>  
Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам  
Поставляется с подъемной собачкой  
Для правой или левой

## Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм<sup>2</sup>

1 0 376 92 **Комплект для опрессовки:**  
- 1 инструмент с приспособлением для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм<sup>2</sup>  
- 30 одиночных наконечников 10 мм<sup>2</sup>  
- 20 одиночных наконечников 16 мм<sup>2</sup>  
- 15 одиночных наконечников 25 мм<sup>2</sup>  
- 10 одиночных наконечников 35 мм<sup>2</sup>  
- 10 одиночных наконечников 50 мм<sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Укороченный наконечник


# Кассета Starfix™



0 376 47




0 376 81



Для подачи одиночных и двойных наконечников



Типы кабелей и наконечников




Упак.	Кат. №	Кассеты Starfix	
		<b>Для обжимного инструмента Starfix</b>	
		Для подачи наконечников в ленты в обжимные инструменты Starfix Кат. № 0 376 08/09/10	
		Сечение наконечника (мм <sup>2</sup> )	Цвет
10	0 376 46	0,25 и 0,34	желтый
10	0 376 47	0,5 – 2,5	красный
10	0 376 48	4 и 6	оранжевый
		<b>Для обжимного инструмента Starfix S</b>	
		Для зарядки инструмента наконечниками	
		Площадь поперечного сечения наконечников (мм <sup>2</sup> )	Цвет
5	0 376 80	0,5	Белый
5	0 376 81	0,75	Синий
5	0 376 82	1	Красный
5	0 376 83	1,5	Черный
5	0 376 84	2,5	Серый
		<b>Ящик для инструмента</b>	
1	0 382 00	Поставляется без инструмента и наконечников Служит для переноски : • Наконечников Starfix™ • Маркеров САВ 3™ • Маркеров Duplix™	

## Таблица соответствия

Сечение (мм <sup>2</sup> )				
Наконечник	Одиночный наконечник	Ленты большой емкости	Кассета Starfix™	Кассета Starfix™
0.5	0 376 61	0 376 41	0 376 47	0 376 80
0.75	0 376 62	0 376 42	0 376 47	0 376 81
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47	0 376 82
1.5	0 376 64	0 376 44	0 376 47	0 376 83
2.5	0 376 66	0 376 45	0 376 47	0 376 84


## Размеры (мм)

### Одиночные наконечники



Кат. №	Сечение (мм <sup>2</sup> )	A	B	C	D
0 376 50	0,25	8	14,5	1,1	3
0 376 60	0,34	8	14,5	1,1	3
0 376 61	0,5	8	14,5	1,5	3,4
0 376 62	0,75	8	14,5	1,5	3,4
0 376 63	1	8	14,5	1,7	3,6
0 376 64	1,5	8	14,5	2	4,1
0 376 66	2,5	8	14,5	2,6	4,8
0 376 67	4	12	21	3,2	5,7
0 376 68	6	12	23	3,9	7,2
0 376 69	10	12	21	4,9	8,1
0 376 72	16	12	23	6,3	9,8
0 376 70	16	18	29	6,3	9,8
0 376 71	25	18	31	7,9	12
0 376 77	35	18	32	8,9	13,5
0 376 78	50	20	36	11,1	16,1

### Двойные наконечники



Кат. №	Сечение (мм <sup>2</sup> )	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

## Пример использования инструмента Starfix Кат. № 0 376 09



1 Установите кассету



2 Отрегулируйте сечение



Удобная рукоятка, изготовленная из двух материалов



3 Вставьте кабель




4 Обожмите


## Пример использования инструмента Starfix S Кат. № 376 97



1 Отрегулируйте сечение



2 Зачистите и скрутите



3 Обожмите