

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-FLAT-FOLD-45

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.


### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Светильники имеют регулируемый (наклон/наклон+поворот) световой модуль.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	026985, 026986, 026987 026988, 026989, 026990 026991, 026992, 026993 026994, 026995, 026996 026997, 026998, 026999 027000, 027001, 027002 027003, 027004
Напряжение питания	DC 24 В
Угол освещения	100°
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы *	30 000 ч
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °С

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Размеры корпуса, Д1(Д2)×Ш×В1(В2) мм	Чертеж, тип	Регулировка	Световой поток лм	Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
026985	MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V)	204(204)×35×93(43) мм	Тип 1	поворот 350°, наклон 90°	400-450 лм	6 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026986	MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026987	MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V)						черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026988	MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026989	MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V)	404(404)×35×93(43) мм	Тип 2	Наклон 90°	900-1000 лм	12 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026990	MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026991	MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V)						черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026992	MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026993	MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V)	604(604)×35×93(43) мм	Тип 2	Наклон 90°	1200-1300 лм	18 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026994	MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026995	MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V)						черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026996	MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026997	MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V)	804(804)×35×93(43) мм	Тип 2	Наклон 90°	1500-1600 лм	24 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026998	MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026999	MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V)						черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027000	MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027001	MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V)	1004(1004)×35×93(43) мм	Тип 2	Наклон 90°	1800-2000 лм	30 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027002	MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027003	MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V)						черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027004	MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15-20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

