


Inspiria™

Выключатели освещения 20 AX

Кат. №(№): 6 736 40/41/42/43



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением.

В комплект механизма входят клавиши, суппорт и распорные лапки.


Оснащаются лицевыми панелями на одну или несколько клавиш.

Скрытый монтаж. Крепление винтами или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Выключатель трехклавишный	6 736 40	6 736 41	6 736 42	6 736 43

3. РАЗМЕРЫ (мм)



A	B	C	D
76	76	46,5	15,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Сечение подключаемых проводников: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 13 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20

Степень защиты от механических ударов: IK04

■ 5.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый RAL 9003

Слоновая кость RAL 1013

Окрашенный алюминий (C003A)

Окрашенный антрацит (C008A)

Материал: Клавиша: АБС

Корпус механизма: поликарбонат

Суппорт: поликарбонат армированный на 10 %

стекловолокном, серый RAL 7037

Не содержат галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся

опорами для токоведущих частей

650 °C/30 с для остальных частей из изоляционных материалов

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В пер. тока

Ток: 20 А (при нагрузке любого типа)

Макс. мощность для ламп со встроенным балластом: 250 Вт

Частота: 50 / 60 Гц

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °C

Температура эксплуатации: от -5 до +35 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.

См. е-каталог.