

- Розетки с соединительными зажимами в соответствии с МЭК 60884-1.

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения в соответствии с МЭК 60884-1 (защита от детей).

**Механизм розетки SCHUKO**

QuickFlex

Исполнение	№ по кат.	Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	MTN2301-0344	<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	MTN2300-0344
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2301-0319	<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2300-0319
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	MTN2301-0325	<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	MTN2300-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2301-0414	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2300-0414
<input type="checkbox"/> Алюминий	MTN2301-0460	<input type="checkbox"/> Алюминий	MTN2300-0460

Механизм розетки SCHUKO с защитными шторками

QuickFlex

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Аксессуары:

Центральная плата с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения для розетки SCHUKO System M MTN2335-03../-04..

Центральная плата с модулем светодиодной подсветки для розетки SCHUKO System M MTN2334-03../-04..

Центральная плата с полем для надписи и индикаторной лампой для розетки SCHUKO System M MTN2333-03../-04..

**Механизм розетки SCHUKO для специальных электрических цепей**

QuickFlex

Исполнение	№ по кат.
<input checked="" type="checkbox"/> Рубиново-красный	MTN2300-0306
<input checked="" type="checkbox"/> Зеленый	MTN2300-0304
<input checked="" type="checkbox"/> Оранжевый	MTN2300-0302

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. С безвинтовыми зажимами. Фиксация лапками и винтами.

Примечание. Механизмы маркируются в соответствии с цветом центральной платы.