



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампу MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

### Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (ном.)	
Цоколь	PGJX50 [ PGJX50]	75	
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Основная область применения	Entertainment	Power (Rated) (Nom)	700 W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	Ток лампы (ном.)	10.2 A
Описание системы	FastFit	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	2	Возможность изменения яркости света	Yes
Световой поток (мин.)	41800 lm	Механические компоненты и корпус	
Светотдача (ном.)	50000 lm	Информация о цоколе	PGJX50
Координата цветности X (ном.)	298	Требования по дизайну светильника	
Координата цветности Y (ном.)	322	Температура колбы (макс.)	950 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 K		
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	71 lm/W		

MSR Gold™ FastFit


Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	872790090850300
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8727900908503
Код заказа	90850300

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	928106205114
Вес нетто (шт.)	0.100 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



MSR GOLD 700/2 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23.2 mm	3.8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Фотометрические данные



MSR Gold™ FastFit

