

## Специализированные механизмы и накладки



### Центральная плата для механизма сигнальной лампы



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN397644</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN397619</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN397625</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN397814</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN397860</b>

#### Используется со следующими компонентами:

Механизм сигнальной лампы E10 MTN319017/18



### Механизм сигнальной лампы E10



Исполнение	Арт. №
Красный колпачок	<b>MTN319018</b>
Зеленый/желтый/ прозрачный колпачок	<b>MTN319017</b>

250 В пер. тока, макс. 3 Вт

С цоколем E10 и колпаком

**Используется со следующими компонентами:** центральная плата для механизма сигнальной лампы System M MTN3976.., MTN3978.., Artec/Antique MTN3980..

**Дополнительные аксессуары:** светодиодная лампа MTN3951.., Неоновая лампа E10 MTN395100

**Комплект поставки:** с неоновой лампой.



### Центральная плата с окошком



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN587444</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN587419</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN587425</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN587014</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN587060</b>

Для механизма сигнальной светодиодной лампы.

Используйте имеющиеся в продаже пленки.

Можно заказать комплекты пленок с нанесенными надписями или символами.

**Используется со следующими компонентами:**

Механизм одноцветной светодиодной сигнальной лампы MTN5870..

Механизм двухцветной светодиодной сигнальной лампы MTN5870..

**Дополнительные аксессуары:** комплект пленок для механизма светодиодной сигнальной лампы MTN587096/95