

# Управление жалюзи

## Выключатели рольставней



### QuickFlex

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.

#### Кнопка для клавишного / кнопочного выключателя рольставней



Исполнение	№ по каталогу
------------	---------------

#### Термопласт

<input type="checkbox"/> белый лотос	MTN3855-6035
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	MTN3855-6034
<input type="checkbox"/> сахара	MTN3855-6033
<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	MTN3855-6036

#### Металл

<input type="checkbox"/> никель	MTN3855-6050
<input type="checkbox"/> шампань	MTN3855-6051
<input type="checkbox"/> мокко	MTN3855-6052

Для механизма клавишного и кнопочного выключателя рольставней.

**Используется со следующими компонентами:**

Механизм выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки MTN3715-0000

Механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом, скрытой установки MTN3714-0000

Механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки MTN3755-0000

#### Механизм выключателя рольставней 1-полюсный



Исполнение	№ по каталогу
------------	---------------

10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3715-0000
--	--------------

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками. Фиксация лапками и винтами.

**Используется со следующими компонентами:**

Кнопка для клавишного / кнопочного выключателя рольставней System M MTN4324../MTN4355..

D-Life MTN3855-60..

Artec/Antique MTN4115..