

Модули PlusLink

PlusLink (управление освещением/диммирование/управление жалюзи)


Технология PL

PlusLink (PL) – это система управления освещением и жалюзи. Система основана на обычном электрическом подключении. Местное управление осуществляется напрямую с помощью механизма PlusLink с модулем PlusLink. Элементы управляют освещением или жалюзи.

Функции управления можно расширить с помощью PL. Все элементы PL имеют, как минимум, один дополнительный вход PL. Все элементы связаны и формируют одну линию PL с помощью всего лишь одного провода.

Команды направляются через линии PL, поэтому необходимость в программном обеспечении или программировании отсутствует. PL включает отправляющие и принимающие элементы. Каждая линия PL включает, как минимум, один передающий и один принимающий элемент. Для простого местного управления PL не требуется.

Сборная схема



- A Механизм
- B Рамка
- C Модуль
- D Клавиши



Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя



| Исполнение | № по каталогу |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5210-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5210-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5210-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5210-6036 |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5210-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5210-6051 |
| <input type="checkbox"/> мокко | MTN5210-6052 |

Термопласт

| | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5210-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5210-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5210-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5210-6036 |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5210-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5210-6051 |
| <input type="checkbox"/> мокко | MTN5210-6052 |

Для D-Life.

Клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя.

Используется со следующими компонентами:

Модуль кнопочного выключателя Basic, 1-клавишный D-Life MTN5110-60..
 Модуль кнопочного выключателя Comfort, 1-клавишный D-Life MTN5111-60..
 Модуль кнопочного выключателя Wiser, 1-клавишный D-Life MTN5113-60..
 Механизм управления 1-PL линией, 1-клавишный D-Life MTN5119-60..

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя (вверх/вниз)



| Исполнение | № по каталогу |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5215-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5215-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5215-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5215-6036 |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5215-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5215-6051 |
| <input type="checkbox"/> мокко | MTN5215-6052 |

Термопласт

| | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5215-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5215-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5215-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5215-6036 |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5215-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5215-6051 |
| <input type="checkbox"/> мокко | MTN5215-6052 |

Для D-Life.

Клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя.

Используется со следующими компонентами:

Модуль кнопочного выключателя Basic, 1-клавишный D-Life MTN5110-60..
 Модуль кнопочного выключателя Comfort, 1-клавишный D-Life MTN5111-60..
 Модуль кнопочного выключателя Wiser, 1-клавишный D-Life MTN5113-60..
 Механизм управления 1-PL линией, 1-клавишный D-Life MTN5119-60..